

Filtre Absorbant ND Monté OD 0,6, M25,0 x 0,50



Stock **#59-168** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€31,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€31,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD:
0.6

Ouverture Utile CA (mm):
21.0

Filetage Filtre:
M25.5 x0.50

Substrat: ☐
ND Filter Glass

Epaisseur avec la Monture (mm):
4.50

Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 25
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 5.2 ±0.3
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 27.5 ±0.3
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner