

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



0.75XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-192



Stock **#36-192** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 148.70
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 8.7mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 11.7mm
Filetage Filtre:

M30.5 x 0.50 (Female)
Poids (g): 222
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 6.5mm
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Remarque: MercuryTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.057
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.04
Dia. de Monture (mm): 36
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.75X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 85 - 99
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/10
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 11.7 x 8.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner