

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #54-743

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

-

1

+

€38,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€38,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Densité Optique OD: 0.9
Ouverture Utile CA (mm): 54.0
Filetage Filtre: M58 x0.75
Substrat: ND Filter Glass
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00

Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): 12.5
Type: Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Épaisseur de Monture (mm): 3.8 ±0.1
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Mount Diameter (mm): 60.0 +0/-0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.3

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner