

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #38-783

3-4 JOURS

- 1 +

 €17,75

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€17,75

Qté 11+

€15,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Uncoated

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.76

Dimensions (mm):
10.00 x 10.00

Bords:

Cut Edges
Sablage: ☐ 600
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 1.60
Type: Ground Glass Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Largeur (mm): 10.00
Remarque: Sandblasted on first surface
Longueur (mm): 10.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme