

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #64-651 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€126,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€126,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
1,025.00

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Traditional Coated
Bande de Coupure (nm): 1110 - 1340
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Bande de Transmission (nm): 475 - 975
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): 80.00
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Facteur Pente (%): ±3
Tolérance Coupure (%): ±2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 475 - 1340

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner