

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

Stock **#67-123** ☐ En Stock

☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€413,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€413,00

Qté 6+

€324,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm):

21.3
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,064.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 53.20
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 5.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): 90
Bande de Transmission (nm): 800 - 1400
Type: Notch Filter
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Réfectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%): 99
Front d'Onde Transmis, RMS: <1λ
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Épaisseur du Substrat (mm): 3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme