

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 10 mm dia. x 20 mm FL, non traitée



Stock **#47-755** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€68,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€68,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
10.00

Distance Focale EFL (mm):
20.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
2

Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 18.03
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.71
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 10.34
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm): ±0.1 over H
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner