

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

Stock #59-130 CONTACT



1



€916,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€916,00

Qté 5+

€810,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Ouverture d'Entrée (mm): 8
Ouverture de Sortie (mm): 33
Puissance d'Expansion: 10X
Gamme de Focalisation: 1.5m - ∞
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 98.00
Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)
Type: Beam Expander
Poids (g): 149
Diamètre du Logement (mm): 46
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1063 - 1065nm R _{avg} <0.5% @ 1030 - 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1030 - 1100
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner