

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #13-399

3-4 JOURS

-

1

+

€47,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€47,00

Qté 10+

€33,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Spécification du Traitement:

Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR X10 MgF2 @ 550nm

Construction:
Plate

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.38

Dimensions (mm): 12.50 x 12.50
Bords: Cut
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 50/50
Substrat: ☐ Float Glass
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00
Type: AR Coated Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme