


TECHSPEC®

Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant Raie Laser, 12,5 mm, 532 nm



Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Stock **#35-959** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€253,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€253,00

Qté 6+

€202,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcmin):
±2

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%) : 90
Spécification du Traitement : <0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
Construction : Cube
Longueur d’Onde de Conception DWL (nm) : 532
Dimensions (mm) : 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1
Tolérance Réflexion/Transmission (%) : ±5
Substrat : N-BK7
Planéité de Surface (P-V) : λ/8
Qualité de Surface : 40-20
Transmission (%) : <45% ±5% @ DWL
Type : Non-Polarizing Beamsplitter
[Ts-Tp] : <3% @ DWL
Power (fringes) @ 632.8nm : 1.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm : 0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 219 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner