

TECHSPEC® Fenêtre en Ge, non traitée, 125 mm de dia. x 6 mm d’épaisseur



Germanium (Ge) Windows

Stock #17-670 3-4 JOURS

- 1 + **€4.188,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€4.188,00
Qté 11+
€3.769,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Ouverture Utile CA (mm):
112.50

Diamètre (mm): 125.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.1
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.1
Densité (g/cm³): 5.33
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 4.002 @ 11µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 780
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Germanium (Ge)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 102.7

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner