

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #49-673 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€2.705,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.705,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcsec):
30.00

Ouverture Utile CA (mm):
127.0

Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Diamètre (mm):
166.70

Précision Front d'Onde Sortant:
18.0λ

Substrat: 

Qualité de Surface:
80-50

Filetage:
(7) ¼-20, (6) M6 x 1.0

Type:
Retroreflector

Tolérance Dimensionelle (mm):
±1.6

Orientation de l'Image:
Left-Handed

Déviatiion du Faisceau (°):
180

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner