


12 mm, 1,50 mm Distance Focale, Collimateur à Axe Rapide



Fast Axis Collimators

Stock **#87-353** 3-4 JOURS



1



€190,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€190,00

Qté 11+

€167,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
1.50

Substrat: ☐
[S-TIH53](#)

f/#:
0.7

Ouverture Numérique NA: 0.50
Traitement: BBAR (790-990nm)
Type: Beam Shaping Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 790 - 990
Distance Focale Arrière BFL (mm): 0.45
Ouverture Utile CA (mm): 11.0 x 1.55
Spécification du Traitement: R _{avg} <1.0% @ 790 - 990nm
Hauteur (mm): 1.65
Tolérance Hauteur (mm): ±0.05
Longueur (mm): 12.00
Tolérance Longueur (mm): ±0.05
Distribution de Puissance (%): within ±0.8: >85
Précision de Surface: λ/4
Transmission (%): >99
Largeur (mm): 1.82
Tolérance de la Largeur (mm): ±0.01

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 197: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner