

[Afficher tous les 44 produits de la même famille.](#)

Platine à Roulement à Billes sans Trous de Passage, Entraînement Micrométrique Métrique, Déplacement de 13 mm



2.62" Center drive stage and its X-Y configuration

Stock **#37-977** 3-4 JOURS



1



€569,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€569,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Metric Micrometer

Position de la Vis:
Center Drive

Type:
English

Taille de Plateau (mm):
66.5 x 66.5

Course (mm):
13

Construction:
Aluminium Stage

Graduations (mm):
0.01

Hauteur (pouces):
1.00

Hauteur (mm):
25.4

Capacité de Charge, Normale (lbs):
62

Remarque:
Solid Top

Taille de Plateau (pouces):
2.62 x 2.62

Précision (pouces):
0.00008/inch of travel

Poids (lbs):
0.72

Thrust Capacity, T_a (lbs):
10

Thrust Capacity, T_b (lbs):
2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)