

TECHSPEC®

Filtre à Densité Neutre Réfléchissant; OD 1,5; 12,5 mm de dia.



Stock **#46-135** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€34,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€34,00
Qté 6+
€27,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
1.5

Substrat: ☐ Float Glass
Traitement: Surface 1: Inconel
Réflexion (%) : 55.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%) : 3.2
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.5
Ouverture Utile (%) : 80
Neutralité: ±5% of Optical Density
Remarque: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme
