

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Filtre Passe-Bande 25 nm OD 4, Traitement Dur, CWL 1550 nm, 12,5 mm de dia.



Stock #87-822 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€213,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€213,00

Qté 6+

€190,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Largeur de Bande (nm):

20
Densité Optique OD: ≥4.0
Ouverture Utile CA (mm): 8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,550.00 ±3
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): ±3
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 25.00 ±3
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±3
Substrat: ☐ Optical Glass
Transmission Min. (%): >90
Traitement: Hard Coated
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Qualité de Surface: 80-50
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1800
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme