

Diffuseur Monté 50 mm de dia., Angle de Diffusion de 15°



Stock **#54-495** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€257,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€257,50

Qté 6+

€219,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±1.5

Angle de Diffusion (°):
15 (FWHM)

Ouverture Utile CA (mm):
45.7

Diamètre (mm):

50.00 ±0.1
Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Construction: Mounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme