

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #47-677 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€457,50

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1+                           |
| €457,50                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Tolérance Angulaire (°):</b><br>±1.5       |
| <b>Angle de Diffusion (°):</b><br>15 (FWHM)   |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.5 |
| <b>Dimensions (pouces):</b><br>8 x 8          |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>203.20 x 203.20    |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)                                    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Polycarbonate                                                      |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>0.78                                                                                  |
| <b>Transmission (%):</b><br>>85                                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Holographic Diffuser                                                                            |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                                                              |
| <b>Largeur (mm):</b><br>203.20                                                                                  |
| <b>Construction:</b><br>Unmounted                                                                               |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>0.22 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns (typical) |
| <b>Longueur (mm):</b><br>203.20                                                                                 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |