

TECHSPEC® 15mm, Traité Aluminium, Prisme à Angle Droit en N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Stock **#32-333** ☐ En Stock

-

1

+

€71,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€71,00

Qté 6+

€63,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface:
60-40

Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 21.20
Longueur des Côtés (mm): 15.00
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Damage Threshold, By Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner