

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-186 3-4 JOURS

- 1 +

€917,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€917,00

Qté 5+

€825,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532

Distance Focale FL (mm):
165.00

Diamètre Max. (mm):
106

Angle Balayé (°):

±25.00
Champ Balayé (mm): 101.8 x 101.8
Filetage: M85 x 1.0
Télécentricité (°): Not Specified
Transmission (%): ≥95
Type: F-Theta Lens
Distance de Travail (mm): 193.5
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 532
Distance de Flange (mm): 228.0
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 13
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 16
Longueur Maximum (mm): 52.6

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner