

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #66-881

FIN DE SÉRIE

CONTACT

-

1

+

€31,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€31,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm): 19.60
Diamètre Max. (mm): 21.0
Cercle Image Max. (mm): 4.50
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 114.4
Résolution, Sur Axe:

124 lp/mm @20% Contrast
Résolution, 0,7 Champ: 87 lp/mm @20% Contrast
Résolution à Plein Champ: 30 lp/mm @20% Contrast
Remarque: IR Cut-Off Filter Included
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 1.74
Taille maximale du capteur: 1/4"
Distance de Travail (mm): 400 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mount)
Ouverture (f/#): f/2.8
Distorsion (%): -60 @ Full Field
Filtre IR: Yes
Lens Wavelength Range: VIS (IR-Cut Filter)

Conformité réglementaire

Reach 205: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner