

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #32-001 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 €30,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€30,00

Qté 10+

€27,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

27.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 24.73
Traitement: Uncoated
Substrat: 
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.80 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.41
Rayon R_i (mm): 18.16
Ouverture Utile CA (mm): 17
f/#: 1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 380 - 2500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner