

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



45mm/1.75" Center drive stages and optional brackets

Stock #55-285

3-4 JOURS



1



€545,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€545,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Fine Screw (64 Pitch)

Position de la Vis:
Center Drive

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 44.4 x 44.4
Course (mm): 19
Construction: Aluminium Stage
Graduations (mm): No
Hauteur (mm): 19.1
Capacité de Charge, Normale (kg): 11
Capacité de Charge, T _a (kg): 4.5
Remarque: Thru-Hole
Précision (µm): 2 per 25mm of travel
Poids (kg): 0.23
Thrust Capacity, T _a (kg): 4.5
Thrust Capacity, T _b (kg): 2.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner