

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #38-204 3-4 JOURS



1



€1.223,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.223,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Digital Micrometer (English)

Position de la Vis:
Center Drive

Type:
English

Taille de Plateau (mm): 127 x 127
Course (pouces): 1
Construction: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Graduations (pouces): 0.00005
Capacité de Charge, Normale (lbs): 105
Capacité de Charge, T_a (lbs): 30
Capacité de Charge, T_b (lbs): 2
Remarque: Thru-Hole
Taille de Plateau (pouces): 5.00 x 5.00
Précision (pouces): 0.00008 per inch of travel
Poids (lbs): 3.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner