

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

1" X 1" (30 lp/mm), Ronchi Ruling



Stock #66-347 3-4 JOURS

1 €217,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€217,00

Qté 5+

€206,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.02

Fréquence (lp/mm):
30

Substrat:

Float Glass
Densité Optique OD: 3.00
Dimensions (pouces): 1 x 1
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Metric
Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.02
Parallélisme Ligne à Ligne (arcsec): ≤2
Parallélisme du Modèle de Substrat (°): ±1
Planéité de Surface (P-V): 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner