

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Goniomètre Métrique, 60 x 60 mm, Déplacement de 20°, R130,4



Stock #13-630 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€782,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€782,00

Qté 5+
€703,80

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement: Goniometer
Guide System: Dovetail
Mécanisme: Lead Screw
Type:

Metric
Taille de Plateau (mm): 60 x 60
Course (°): ±10
Construction: Brass Stage
Capacité de Charge (kg): 5
Filetage: (1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7
Rayon R (mm): 130.4
Résolution (°): 0.1
Poids (kg): 0.70

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

