


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#48-097** ☐ En Stock

-

1

+

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€95,00
Qté 11+
€84,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité Optique OD:

2.0 ±0.05
Numéro de Verre/Filtre: Hoya ND-0.3
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 490
Épaisseur (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Transmission (%): 1.0 (average)
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Parallelism (mm): <0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner