

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Precision Sapphire Windows

Stock #88-429 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€69,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€69,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
72.24

Orientation Axiale:
Random

Biseau:
Protective as needed

Birefringence (n_o - n_e):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis

Ouverture Utile (%):

90.00
Ouverture Utile CA (mm): 18.00
Diamètre (mm): 20.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.1
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 8.8
Densité (g/cm³): 3.97
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.77
Dureté de Knoop (kg/mm²): 1900
Parallélisme (arcmin): ≤3
Rapport de Poisson: 0.27
Substrat: Sapphire (Al ₂ O ₃)
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 5500
Module d'Élasticité de Young (GPa): 435

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 197: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner