

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

20mW, Ligne Uniforme 20°, Laser Vert Environnements Difficiles (HE)



Stock #64-830 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€899,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€899,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
0 to +35

Puissance de Sortie (mW):
20

Stabilité de Puissance (%):
±5%

Dimensions (mm):

20 Dia. x 136 L
Longueur d'Onde (nm): 532.00
Poids (g): 87.00
Classe IEC: 3B
Longueur du Logement (mm): 136.00
Diamètre du Logement (mm): 20.00
Température de Stockage (°C): -10 to +80
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures): >10,000
Diamètre du Faisceau (mm): 5.00
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: Diode
Divergence de Faisceau (mrad): <1 without Line Optics
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Green
Connecteur: 4 Pins, M12
Angle d'Ouverture: 20.00
Gamme de Focalisation: 200mm to Collimation
Tension d'Entrée (V): 5 - 30 DC

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner