

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



UV Bandpass Filters

Stock #14-914 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€271,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€271,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.25

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
4.0

Ouverture Utile CA (mm):
45

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

220.00 +3.0/-0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%): 15
Traitement: First Surface
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.50 ±0.25
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 200 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

