

TECHSPEC® Lentille PCX Traitée MgF₂ Montée, 22 mm CA, 35 mm FL



Mounted MgF₂ Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#12-996** FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

- 1 +

€61,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€61,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
35.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
1.4

Ouverture Numérique NA: 0.36
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Plano-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Focale Arrière BFL du Logement (mm): 30.42
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile CA (mm): 22.0
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Rayon R₁ (mm): 18.11
Qualité de Surface: 40-20
Lentille incluse: #45-146
Mount Included: #56-353
Mount Diameter (mm): 30.0
Longueur Tube d'Extension (mm): 16.3
Longueur Totale (mm): 20.3
Type de Filetage: C-Mount
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner