

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Stock #13-030 3-4 JOURS

-

1

+

€93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€93,00

Qté 10+

€83,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 ±0.38

Ouverture Utile CA (mm):
22.0

Position de Coupure λ_c (nm):
550±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 550.00
Densité (g/cm³): 2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT OG550
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Orange
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 620.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 93.00
Limite du Stopband λ_s (nm): 480.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 507.00
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Facteur de Réflexion P_d : 0.92
Épaisseur du Substrat (mm): 3.00 ±0.2
Type de Filetage: C-Mount
Longueur Totale (mm): 20.3
Mount Diameter (mm): 30.0
Filter Included: #32-754
Mount Included: #56-353

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner