

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Illuminateur DC-95HK (230V) avec Prise Royaume Uni

See More by [Dolan-Jenner](#)



230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

Stock **#62-006** ☐ En Stock

-

1

+

€1.054,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.054,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Hauteur (pouces):
4.5

Longueur (pouces):
9.5

Température d'Utilisation (°C): +5 to +40
Type: 150 WEKE Quartz Halogen
Tension (V): 230
Poids (lbs): 11.5
Largeur (pouces): 7.25
Contrôle d'Intensité: 0.5V DC or 8 bit digital optional
Sortie d'Eclairage (Lumens): 1800.00
Construction: Aluminum
Alimentation d'Énergie: ± 0.5% or better regulation
Humidité d'Utilisation: 0% to 80% non-condensing
Durée de Vie Lampe (heures): 200 - 10,000
Variation (%): 0.4% or better
Type d'Éclairage: Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Fabricant: Dolan-Jenner
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner