

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union



SUBMIT



Stock #27-932 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40 ±0.3

Densité Optique OD:
2.5

Substrat: ☐
Borosilicate

Traitement:
Metallic Based ND

Épaisseur (mm):
1.00

Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Transmission (%): 0.3
Type: Neutral Density Filter
Parallélisme (arcmin): ±3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.3
Ouverture Utile (%): >90
Tolérance Densité Optique (%): ±10

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner