

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #38-787 3-4 JOURS

-

1

+

€20,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€20,50

Qté 11+

€18,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Uncoated

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.76

Dimensions (mm):
25.00 x 25.00

Bords:

Cut Edges
Sablage: ☐ 600
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 1.60
Type: Ground Glass Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Largeur (mm): 25.00
Remarque: Sandblasted on first surface
Longueur (mm): 25.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme