

Lame Séparatrice de Faisceau Traitée AR, 25 x 25 mm, 70R/30T



Stock #13-406 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€55,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€55,00

Qté 10+
€42,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR N10 MgF2 @ 550nm

Construction:
Plate

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.38

Dimensions (mm): 25.00 x25.00
Bords: Cut
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 70/30
Substrat: ☐ Float Glass
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 3.00
Type: AR Coated Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme