

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Gorilla® Glass Windows



Stock #12-228 ☐ En Stock



1



€29,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€29,00

Qté 6+

€22,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Cycle de Renforcement Chimique (heures):

8
Ouverture Utile (%) : 90.00
Ouverture Utile CA (mm) : 22.50 x 22.50
Dimensions (mm) : 25.00 x 25.00
Épaisseur (mm) : 1.10 (nominal)
Traitement : Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 7.58 (0 to +300°C)
Densité (g/cm³) : 2.39
Bords : Cut and Seamed
Indice de Réfraction n_d : 1.5
Rapport de Poisson : 0.22
Substrat : Gorilla® Glass
Qualité de Surface : 80-50
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 350 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 70
Longueur (mm) : 25.00
Largeur (mm) : 25.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme