

Fenêtre AMTIR-1 Non Traitée, 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur



AMTIR-1 Windows

Stock **#16-796** 3-4 JOURS



1



€525,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€525,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
21.59

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Épaisseur (mm):

1.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 12.6
Densité (g/cm³): 4.43
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.519 @ 3µm 2.503 @ 8µm 2.490 @ 12µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 170
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.215
Substrat: AMTIR-1 (Ge ₃₃ As ₁₂ Se ₅₅)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 21.2
Numéro de Modèle: AMW-25-1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner