

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Cadmium Telluride (CdTe) Windows

Stock #16-799 3-4 JOURS



1



€490,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€490,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
21.59

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 5.9
Densité (g/cm³): 6.2
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.653 @ 10µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 54
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.41
Substrat: Cadmium Telluride (CdTe)
Planéité de Surface (P-V): 2λ per inch @ 632.8nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 25000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 36.52
Numéro de Modèle: CD-W-25-2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner