

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock

#39-472

3-4 JOURS

D'autres traitements

-

1

+

€1.080,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€1.080,00
Qté 11+
€973,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

CUSTOM
OPTIONS

SPECIAL
HANDLING

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
15.00

Ouverture Numérique NA: 0.85
Distance Focale Arrière BFL (mm): 12.71
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/2
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤3
Centering, ETD (μm): ≤12.7
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.89
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.50 ±0.10
f/#: 0.59
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Conjugate Distance: Infinite
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Power (P-V) @ 10.6μm: λ/10
Power (P-V) @ 632.8nm: λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner