

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #55-463 CONTACT



1



€1.223,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.223,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Digital Micrometer (Metric)

Position de la Vis:
Center Drive

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 127 x 127
Course (mm): 25
Construction: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Graduations (mm): 0.001
Capacité de Charge, Normale (kg): 48
Capacité de Charge, T _a (kg): 13.6
Capacité de Charge, T _b (kg): 0.9
Remarque: Solid Top
Taille de Plateau (pouces): 5.00 x 5.00
Précision (µm): 2 per 25 mm of travel
Poids (g): 1400

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner