

25 degré angle de diffusion 12,5mm non monté



Stock **#35-866** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€90,00

Qté 6+
€67,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±2.5

Angle de Diffusion (°):
25 (FWHM)

Diamètre (mm):
12.50

Tolérance Dimensionnelle (mm):

±0.5
Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Construction: Unmounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme