


TECHSPEC®

Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant Raie Laser, 25 mm, 532 nm



Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Stock **#35-960** ☒ En Stock

⊖ 1 ⊕

€276,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€276,00

Qté 6+

€221,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcmin):
±2

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%): 90
Spécification du Traitement: <0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
Construction: Cube
Longueur d’Onde de Conception DWL (nm): 532
Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: 
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Qualité de Surface: 40-20
Transmission (%): <45% ±5% @ DWL
Type: Non-Polarizing Beamsplitter
[Ts-Tp]: <3% @ DWL
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner