

Kit de Développement pour Lentilles Liquides à Focalisation Variable Corning® Varioptic®, ouverture utile de 2,5 mm



2.5mm CA, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Stock #17-125 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



€543,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€543,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.40 (packaged lens, 7.75 bare lens)

Traitement:
VS

Type: Development Kit
Ouverture Utile CA (mm): 2.5
Contenu du Coffret: Corning® Varioptio® A-25H0 Lens (without cable) A-25H0-P07 Lens (with straight flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Straight Flex Cable FPC-A-07 Control Software Documentation Package
Gamme de Focalisation: -5 to +13 diopter
Numéro de Modèle: D-A-25H0
Température d'Utilisation (°C): -30 to +85
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Épaisseur (mm): 3.50 (packaged lens, 2.15 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 30nm
Applications Typiques: Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner