

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

Stock #13-010 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€102,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€102,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
125.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#) / [N-SF5](#)

f/#:
5.00

Ouverture Numérique NA:
0.10

Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Focale Arrière BFL du Logement (mm): 115.54
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile CA (mm): 22.0
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.89
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Rayon R₁ (mm): 76.28
Rayon R₂ (mm): -54.55
Rayon R₃ (mm): -162.43
Qualité de Surface: 40-20
Lentille incluse: #32-492
Mount Included: #56-354
Mount Diameter (mm): 30.0
Longueur Tube d'Extension (mm): 24.2
Longueur Totale (mm): 28.2
Type de Filetage: C-Mount
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner