

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #66-638 3-4 JOURS



1



€4.145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.145,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Filtres Inclus:
CWL: [730nm](#), [766nm](#), [780nm](#), [800nm](#), [830nm](#),
[852nm](#), [855nm](#), [880nm](#), [905nm](#), [940nm](#), [1064nm](#),
[1000nm](#), [1050nm](#), [1100nm](#), [1150nm](#), [1200nm](#),
[1250nm](#), [1300nm](#), [1350nm](#), [1400nm](#), [1450nm](#),
[1500nm](#), [1550nm](#), [1600nm](#), [1650nm](#)

Traitement:
Traditional Coated

Type:

Bandpass Filter

Longueur d'Onde:
NIR

Nombre de Filtrés:
25.00

Conformité réglementaire

RoHS:
[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)