

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration



Stock #13-771 3-4 JOURS



1



€927,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€927,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:

Metric Micrometer
Position de la Vis: Center Drive
Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 127 x 127
Course (mm): 25
Construction: Aluminium Stage
Graduations (mm): 0.01
Hauteur (mm): 25.4
Capacité de Charge, Normale (kg): 48
Capacité de Charge, T_a (kg): 13.6
Remarque: Thru-Hole
Précision (µm): 2 per 25mm of travel
Poids (kg): 1.2
Thrust Capacity, T_a (kg): 13.6
Thrust Capacity, T_b (kg): 1.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner