

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

25mm Dia. x 1,0mm Épaisseur, Miroir Traité Or Substrat de Silicium



Silicon Substrate Gold Mirror

Stock **#33-247** [CONTACT](#)



1



€225,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€225,00

Qté 6+

€180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Planéité de Surface (P-V):
1λ

Substrat: ☐
Silicon (Si)

Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 60-40
Spécification du Traitement: R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >94% @ 700 - 800nm
Traitement: Protected Gold (700-2000nm)
Ouverture Utile (%) : 90.00
Épaisseur (mm) : 1.00 ±0.1
Tolérance Épaisseur (mm) : ±0.1
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 700 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme