

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #87-963 3-4 JOURS

-

1

+

€519,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€519,00
Qté 6+
€415,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
35.00

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

f/#:

1.4
Ouverture Numérique NA: 0.36
Traitement: BBAR (3000-5000nm)
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 5000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 33.29
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90.00
Spécification du Traitement: R _{avg} <3.0% @ 3 - 5µm
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.6
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (µm): 10.6
Rayon R₁ (mm): 38.43
Rayon R₂ (mm): 57.61
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 3 - 5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme