


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #87-946 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€475,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€475,00
Qté 6+
€380,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Diamètre (mm): 25.00 +0.0/-0.1 Distance Focale EFL (mm): 40.00 @ 10.6µm Distance Focale Arrière BFL (mm):



39.25
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Substrat: □ Germanium (Ge)
Qualité de Surface: 60-40
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.35
Rayon R₁ (mm): 120.16
Ouverture Utile CA (mm): 24
f#: 1.6
Ouverture Numérique NA: 0.31
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme